



Vergoldete Anschlüsse für bessere Leitfähigkeit!



Technische Daten

Artikelnummer	0401072
Beschreibung	Universal Single LNB
Anzahl der Teilnehmer	1
Rauschmaß	0.1 dB
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Oszillatorfrequenz	9.75 - 10.6 GHz
Signalverstärkung	60 dB
Stecker Typ	F-Buchse (vergoldet)
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Zusatzfunktion	Gummitülle für F-Anschluss (Wetterschutz)
Feed Durchmesser	40 mm
Abmessungen (L/B/H)	92 x 54 x 54 mm
Gewicht	67 g
Verpackungseinheit	100

Leistungsmerkmale

Die HD-Profi LNBs versprechen beste Qualität zu einem attraktiven Preis. Auch hier wurden die F-Anschlüsse für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.

- Geeignet für den Betrieb mit einem Receiver direkt am LNB.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

