



Vergoldete Anschlüsse für bessere Leitfähigkeit!

Technische Daten

Artikelnummer	0400073
Beschreibung	Universal Twin LNB
Anzahl der Teilnehmer	2
Rauschmaß	0,1 dB
Eingangsfrequenzbereich	10,7 - 12,75 GHz
Oszillatorfrequenz	9,75 - 10,6 GHz
Signalverstärkung	60 dB
Stecker Typ	F-Buchse
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Zusatzfunktion	Gummitülle für F-Anschluss (Wetterschutz)
Feed Durchmesser	40 mm
Abmessungen (L/B/H)	105 x 53 x 90 mm
Gewicht	122 g
Verpackungseinheit	50

Leistungsmerkmale

Die HD-Profi LNBs versprechen beste Qualität zu einem attraktiven Preis. Auch hier wurden die F-Anschlüsse für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.

- Geeignet für den Betrieb von bis zu zwei Receiver direkt am LNB.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der ausziehbare Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

