



Vergoldete Anschlüsse für bessere Leitfähigkeit!



Technische Daten

Artikelnummer	0401074
Beschreibung	Universal Quad LNB
Anzahl der Teilnehmer	4
Rauschmaß	0,1 dB
Eingangsfrequenzbereich	10,7 - 12,75 GHz
Oszillatorfrequenz	9,75 - 10,6 GHz
Signalverstärkung	60 dB
Stecker Typ	F-Buchse (vergoldet)
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Zusatzfunktion	Ausziehbarer Wetterschutz für F-Anschluss
Feed Durchmesser	40 mm
Abmessungen (L/B/H)	108 x 78 x 58 mm
Gewicht	154 g
Verpackungseinheit	50

Leistungsmerkmale

Die HD-Profi LNBs versprechen beste Qualität zu einem attraktiven Preis. Auch hier wurden die F-Anschlüsse für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.

- Geeignet für den Betrieb von bis zu vier Receiver direkt am LNB.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der ausziehbare Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

