



Vergoldete Anschlüsse für bessere Leitfähigkeit!

### Technische Daten

Artikelnummer	0401098
Beschreibung	Universal Quattro LNB
Anzahl der Teilnehmer	für Multischalterbetrieb (HH / HL / VH / VL)
Rauschmaß	0.1 dB
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Oszillatorfrequenz	9.75 - 10.6 GHz
Signalverstärkung	60 dB
Stecker Typ	F-Buchse (vergoldet)
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Zusatzfunktion	Ausziehbarer Wetterschutz für F-Anschluss
Feed Durchmesser	40 mm
Abmessungen (L/B/H)	127 x 58 x 98 mm
Gewicht	247 g
Verpackungseinheit	50

### Leistungsmerkmale

Die HD-Profi LNBs versprechen beste Qualität zu einem attraktiven Preis. Auch hier wurden die F-Anschlüsse für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.

- Geeignet für den Betrieb am Multischalter (HH / HL / VH / VL).
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der ausziehbare Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

