

Die Fiskars PowerGear™ X Schneidgiraffe (UPX82) verfügt über einen ausgeklügelten, kraftverstärkenden Mechanismus zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 32 mm mit einer Reichweite von 3,5 Metern. Dank der PowerGear™ X Technologie lassen sich mühelose und exakte Schnitte durchführen, ohne dass Sie eine Leiter benötigen oder die Knie beugen oder belasten müssen. PowerGear™ X Schneidgiraffen haben eine orangefarbene Klingenstütze für bessere Sichtbarkeit und einen bis zu 230° einstellbaren Schneidwinkel. Die langlebigen, hochwertigen Stahlklingen sind mit einer reibungsmindernden PTFE-Beschichtung versehen, die auch bei starker Beanspruchung länger hält. Der Stiel besteht aus leichtem, witterungsbeständigem Aluminium mit einem ergonomischen SoftGrip™-Griff für Komfort, Kontrolle und rutschfesten Halt. Ersatzgriff und Zugbandset oder Schneidkopf sind je nach Bedarf erhältlich. Entdecken Sie weitere kompatible Komponenten wie die multifunktionale Astsäge und den Obstpflücker.



- Die durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt dank der reibungsmindernden PTFE-Beschichtung scharf
- Erweiterte Reichweite zum Schneiden von frischem Holz bis zu Ø 32 mm
- Verstellbarer Schneidkopf, bis zu 230°
- Orangefarbene Klingenstütze für bessere Sichtbarkeit
- Strapazierfähige SoftGrip™ Griffe und ein rutschsicheres Unterteil
- Ersatzteile bei Bedarf: Ersatzschneidkopf UPX86/UPX82 (1026295) und Griffund Zugbandset (1026297)
- Kompatible Komponenten: Multifunktions-Obstpflücker (1001562) und Multifunktions-Astsäge (1023633)

Technische Daten

Produktartikelnummer

1023625

International Produktartikelnummer

6411501150134

Breite

140 mm

Länge

70 mm

Höhe

1650 mm

Gewicht

1100 g
