



PARC-100E/RGB

Best.-Nr.: 38.8080

PRODUKTINFOS

COB-LED-Scheinwerfer

- Leistungsstarke 100-W-RGB-COB-LED (Abstrahlwinkel 60°) für beste Lichtausbeute
- Ansteuerbar über 10 oder 5 DMX-Kanäle
- DMX-, Auto- und Musik-Modus
- 5 unterschiedliche Dimmerkurven
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellung
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Torblende im Lieferumfang enthalten
- Kompaktes, schwarzes Kunststoffgehäuse
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/160 VA
- Abmessungen 15 x 22 x 24,5 cm
- Gewicht 1,5 kg

TECHNISCHE DATEN

PARC-100E/RGB

Art	COB-Scheinwerfer
Lichtquelle	1 x RGB-COB-LED
Lampenleistung	100 W
Abstrahlwinkel	60°
Steueroptionen	DMX, Mikrofon, Auto
Anzahl DMX-Kanäle	10/5
Strobe-Effekt	ja
Dimmfunktion	ja
Display	LED
Kühlung	temperaturgeregelter Lüfter
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Betriebsspannung	~ 230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	160 VA
Breite	150 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	245 mm
Gewicht	1,5 kg
Anschlüsse	3-Pol-XLR (DMX In), 3-Pol-XLR (DMX Out)

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.