



PARC-100E/WWS

Best.-Nr.: 38.8100

PRODUKTINFOS

COB-LED-Scheinwerfer

- Leistungsstarke warmweiße 100-W-COB-LED (Abstrahlwinkel 60°) für beste Lichtausbeute
- Farbtemperatur 3200 K
- Ansteuerbar über 3 oder 1 DMX-Kanäle
- 5 unterschiedliche Dimmerkurven
- Bedienfeld mit LED-Anzeige für Adressierung und Voreinstellung
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Torblende im Lieferumfang enthalten
- Kompaktes, schwarzes Kunststoffgehäuse
- Durch 2 schwenkbare Montagebügel auch zum Aufstellen geeignet
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/160 VA
- Abmessungen 15 x 22 x 24,5 cm
- Gewicht 1,5 kg

TECHNISCHE DATEN

PARC-100E/WWS

Art	COB-Scheinwerfer
Lichtquelle	1 x COB-LED, warmweiß
Lampenleistung	100 W
Farbtemperatur	3200 K
Abstrahlwinkel	60°
Steueroptionen	DMX
Anzahl DMX-Kanäle	3/1
Strobe-Effekt	ja
Dimmfunktion	ja
Display	LED
Kühlung	temperaturgesteuerter Lüfter
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Betriebsspannung	~ 230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	160 VA
Breite	150 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	245 mm
Gewicht	1,5 kg
Anschlüsse	3-Pol-XLR (DMX In), 3-Pol-XLR (DMX Out)

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.