

# Akku-Gartenschere **EasyPrune**

## Maximale Kraft in deiner Hand

Standard-  
Modell

### Anwendernutzen

- **Einfach, bequem und effizient**  
durch akkubetriebenem Micro-Elektromotor. Unterstützt das Schneiden von Ästen bis zu 25mm Durchmesser
- **Kraftvoll und ausdauernd**  
Kabellose Mobilität – bis zu 450 Schnitte bei maximalem Schnittdurchmesser von 25mm
- **Mühelose Anwendung**  
dank Power-Assist-Funktion. Sie wählen den Grad der Unterstützung, genau auf die Arbeitsaufgabe und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

### Technische Daten

- Akku: Lithium-Ionen
- Akku-Leistung: 3,6V/1,5Ah
- Akku-Ladezeit: 3,5 Stunden
- Scheren-System: Bypass – Schneiden statt Quetschen
- Power-Assist-Technologie
- Max. Schnittdurchmesser: 25mm
- Max. Schnittleistung: bis zu 450 Schnitten  
bei max. Schnittdurchmesser
- Gewicht netto/brutto: 490g / 1.200 g


USP

**NEU!** Power-Assist-Technologie



Softcase nur  
Muster-Abbildung

- Lieferumfang: **EasyPrune**, Bosch USB-Lader, Bedienungsanleitung, Softcase
- Verpackungsgröße (L/B/H): 305 x 150 x 70 mm  
Produktabmessungen: (L/B/H): 245 x 90 x 30 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 221/1
- Waren-ID: 82015000
- Bildnummern: 253837, 253839; 253843
- Herstellland: HU
- Vorgängermodell: -
- Erste Lieferung: Februar 2018

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € / SFr exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € inkl. MwSt
 <b>EasyPrune Softcase</b>	0.600.8B2.001	3165140870283			