

WALL 3325 Schwenkbare TV-Wandhalterung

Artikelnummer 73202594
Farbe Schwarz

Key benefits



- Einfach clever: Toller Komfort zu einem erschwinglichen Preis
- Neigen Sie ihn (bis zu -20°), um Spiegelungen zu vermeiden
- Drehen Sie Ihren Fernseher ohne Mühe um bis zu 120°
- Führen Sie Ihre Kabel
- Richten Sie Ihren Fernseher selbst nach der Installation noch ganz einfach aus

TV-Wandhalterung mit Drehfunktion für Fernseher bis zu 30 kg

Die voll bewegliche TV-Wandhalterung WALL 3325 ist eine sehr beliebte Wandhalterung. Die WALL 3325 ist zur sicheren Befestigung nahezu jedes Fernsehers zwischen 40" und 65" (101-165 cm) an der Wand geeignet. Der maximale Drehwinkel beträgt 120° und der max. Neigewinkel beträgt 20° .

Ihr Fernseher bewegt sich in alle Richtungen

Befestigen Sie Ihren Fernseher mit einer voll beweglichen TV-Wandhalterung aus der WALL-Serie an der Wand, damit Sie von überall im Raum den besten Blick auf Ihren Fernseher haben. Drehen Sie den Fernseher einfach zu sich. Sie brauchen sich nie wieder Gedanken um störende Spiegelungen zu machen. Mit dieser voll beweglichen Wandhalterung aus der WALL-Serie können Sie Ihren Fernseher in jede gewünschte Position drehen.



Vertrieb durch: **SCHNEPEL**

WALL 3325 Schwenkbare TV-Wandhalterung



VOGEL'S HOLDING BV 2017 (c) All rights reserved
Subject to printing errors, technical and price
amendments
Date: 25-07-2017

www.vogels.com

Specifications

Product specifications

Produkttyp-Nummer	WALL 3325
Artikelnummer (SKU)	n/a
Farbe	Schwarz
EAN-Einzelbox	n/a
Produktgröße	L
TÜV-zertifiziert	Ja
Neigbar	Bis zu 20° neigbar
Drehbar	Bis zu 120°
Garantie	Lebensdauer
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	40
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65
Max. Gewichtslast (kg)	30
Min. hole pattern	100mm x 100mm
Max. hole pattern	600mm x 400mm
Max. Schraubengröße	M8
Max. Schnittstellenhöhe (mm)	422
Max. Breite der Schnittstelle (mm)	601

Features

Besondere Merkmale	Kabelführung enthalten
Funktionalität	Schwenkbar
Anzahl der Arme	1
Anzahl der Drehpunkte	2

Technical specifications and dimensions

Min. Abstand zur Wand (mm)	55
Max. Abstand zur Wand (mm)	320

