



Einhell Germany AG

Einhell

CLASSIC

GC-ET 2522

Elektro-Rasentrimmer

Art.-Nr.: 3402040

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616699

Der Einhell Elektro-Rasentrimmer GC-ET 2522 verfügt über einen leistungsstarken und robusten 250 Watt-Elektromotor für kontinuierliches und akkurates Arbeiten an der Rasenkante. Durch den Zusatzhandgriff und die bequeme Zweihandführung sind die Arbeiten am Grün nicht nur einfacher, sondern auch präziser durchführbar. Der Elektro-Rasentrimmer verfügt über einen Doppelfaden-Schnitt für einen effizienten Rasenschnitt sowie eine Fadennachführung durch Tipp-Automatik für eine komfortable Bedienbarkeit. Das Gehäuse und der Zusatzgriff sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das Kabel ist mit Kabelzugentlastung ausgestattet.

Ausstattung

- Robuster Elektromotor
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Doppelfaden-Schnitt
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
- Kabelzugentlastung

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	250 W
- Umdrehungen Fadenspule	12000 rpm
- Schnittbreite	220 mm
- Fadendurchmesser	1.2 mm
- Fadenlänge	600 cm

Logistische Daten

- Produktgewicht	1.3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.6 kg
- Maße Einzelverpackung	195 x 120 x 400 mm
- Stück pro Exportkarton	15 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	26 kg
- Maße Exportkarton	615 x 420 x 630 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2625 5250 5880

