



**GE-EH 6560**

Elektro-Heckenschere

Art.-Nr.: 3403330

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616163

Mit der Elektro-Heckenschere GE-EH 6560 von Einhell ist der Zuschnitt von Hecken, Sträuchern und Gebüsch ein Leichtes. Mit einer Schnittlänge von 600 mm und 650 Watt ist sie ein kraftvoller Helfer. Der Zahnabstand beträgt 30 mm. Die Messer sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl. Für hohe Lebensdauer ist sie mit einem Metallgetriebe ausgestattet. Der hintere Handgriff ist drehbar. Sicherheit gibt der Zwei-Hand-Sicherheitsschalter mit Messerstopp unter einer Sekunde. Großflächiger Handschutz und Alu-Messerabdeckung sind weitere Pluspunkte der Elektro-Heckenschere. Für Transport und Lagerung sorgt ein stabiler Köcher. Dank des praktischen Schnittgutsammlers lässt sich das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen.

## Ausstattung

- 2-Hand-Sicherheitsschalter mit Messerstop < 1 sec.
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Zusatzhandgriff für optimale Ergonomie
- Hinterer Handgriff drehbar
- Großflächiger Handschutz
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Schnittgutsammler
- Kabelzugentlastung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	650 W
- Leerlaufdrehzahl	1500 min <sup>-1</sup>
- Schnittlänge	600 mm
- Schwertlänge	660 mm
- Zahnabstand	30 mm
- Schnitte pro Minute	3000 min <sup>-1</sup>

## Logistische Daten

- Produktgewicht	3.4 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.3 kg
- Maße Einzelverpackung	1045 x 185 x 215 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	19.8 kg
- Maße Exportkarton	1065 x 400 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	896   1848   2112

