



GE-EH 7067

Elektro-Heckenschere

Art.-Nr.: 3403340

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616170

Mit der Einhell Elektro-Heckenschere GE-EH 7067 ist der Zuschnitt von Hecken, Sträuchern und Gebüsch ein Leichtes. Mit einer Schnittlänge von 670 mm und 700 W ist sie ein kraftvoller Helfer. Die Messer sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl. Hohe Lebensdauer garantiert das Metallgetriebe. Der Zusatzhandgriff sorgt für stabilen Halt. Der hintere Handgriff ist drehbar. Sicherheit gibt der Zwei-Hand-Sicherheitsschalter mit Messerstop unter einer Sekunde. Großflächiger Handschutz, Alu-Messerabdeckung und Stoßschutz sind weitere Vorzüge der Heckenschere. Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich das Schneidgut bequem von der Heckenoberseite abtragen. Für Transport und Lagerung wird ein stabiler Köcher mitgeliefert.

Ausstattung

- 2-Hand-Sicherheitsschalter mit Messerstop < 1 sec.
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Zusatzhandgriff für optimale Ergonomie
- Hinterer Handgriff drehbar
- Großflächiger Handschutz
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Schnittgutsammler
- Kabelzugentlastung



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	700 W
- Leerlaufdrehzahl	1500 min ⁻¹
- Schwertlänge	710 mm
- Schnittlänge	670 mm
- Zahnabstand	30 mm
- Schnitte pro Minute	3000 min ⁻¹

Logistische Daten

- Produktgewicht	3.49 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.38 kg
- Maße Einzelverpackung	1080 x 185 x 210 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	20.1 kg
- Maße Exportkarton	1115 x 400 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	840 1744 2008

