



**GC-EH 5747**

**Elektro-Heckenschere**

Art.-Nr.: 3403742

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614091

Die Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 5747 ist ein leistungsstarkes Gartengerät, um Hecken zu stutzen, zu formen oder auszudünnen. Für Sicherheit sorgt ein Zwei-Hand-Sicherheitsschalter, der die gegenläufigen, beidseitigen Sicherheitsmesser in weniger als einer Sekunde stoppt. Ein großflächiger Handschutz schützt die Hände vor gelösten Grünteilen. Ein Zusatzhandgriff sorgt für optimale Ergonomie und einen festen Halt. Die Einhell Elektro-Heckenschere verfügt zudem über ein widerstandsfähiges Metallgetriebe für hohe Lebensdauer. Eine Kabelzugentlastung ist ebenfalls vorhanden. In der Lieferung inklusive ist ein stabiler Köcher für die Lagerung und den Transport.

## Ausstattung

- 2-Hand-Sicherheitsschalter mit Messerstop < 1 sec.
- Gegenläufige, beidseitig schneidende Sicherheitsmesser
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Zusatzhandgriff für optimale Ergonomie
- Großflächiger Handschutz
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Kabelzugentlastung



## Technische Daten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Netzanschluss       | 230 V   50 Hz          |
| - Leistung            | 570 W                  |
| - Leerlaufdrehzahl    | 1600 min <sup>-1</sup> |
| - Schnittlänge        | 465 mm                 |
| - Schwertlänge        | 530 mm                 |
| - Zahnabstand         | 18 mm                  |
| - Schnitte pro Minute | 3200 min <sup>-1</sup> |

## Logistische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 3.1 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.9 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 959 x 110 x 198 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 16 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 960 x 225 x 270 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1580   3456   3880 |

