



Einhell Germany AG

# Einhell

## CLASSIC

### GC-EH 6055/1

#### Elektro-Heckenschere

Art.-Nr.: 3403320

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825622157

Mit der Elektro-Heckenschere GC-EH 6055/1 von Einhell ist der Zuschnitt von Hecken, Sträuchern und Büschen einfach und leicht. Mit einer Schnittlänge von 550 Millimeter und 600 Watt ist sie ein kraftvoller Helfer. Die Messer sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl. Für hohe Lebensdauer ist sie mit einem Metallgetriebe ausgestattet. Der Softgrip sorgt für stabilen Halt. Mehr Sicherheit gibt der Ein-/Aus-Zweihand-Sicherheitsschalter. Großflächiger Handschutz, Alu-Messerabdeckung und Kabelzugentlastung sind weitere Pluspunkte dieser Heckenschere. Dank des praktischen Schnittgutsammlers lässt sich das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen.

## Ausstattung

- Leichtes Gewicht für eine komfortable Handhabung
- Softgrip
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Ein- / Aus-Zweihand-Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff für optimale Ergonomie
- Großflächiger Handschutz
- Alu-Messerabdeckung
- Schnittgutsammler
- Kabelzugentlastung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	600 W
- Leerlaufdrehzahl	1400 min <sup>-1</sup>
- Schwertlänge	610 mm
- Schnittlänge	550 mm
- Zahnabstand	26 mm
- Schnitte pro Minute	2800 min <sup>-1</sup>

## Logistische Daten

- Produktgewicht	3.39 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.1 kg
- Maße Einzelverpackung	965 x 185 x 195 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17.8 kg
- Maße Exportkarton	990 x 390 x 270 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	976   2056   2248

