



# Einhell

## CLASSIC

### GC-EC 750 T

Elektro-Hochentaster

Art.-Nr.: 4501210

Ident-Nr.: 11014

Der Elektro-Hochentaster GC-EC 750 T ist ein leistungsstarkes Gerät, mit dem sich höher gelegene Äste schnell und mühelos vom Boden aus beschneiden lassen. Dank Qualitätsschwert und -kette von OREGON wird eine saubere Schnittleistung erzielt. Für höchsten Komfort bei der Arbeit sorgen die werkzeuglose Kettenspannung, der verstellbare Zusatzhandgriff sowie der verstellbare Tragegurt.

### Ausstattung

- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung mit großem Schauglas
- Glasfaser-Teleskopstiel
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Verstellbarer Tragegurt
- Kabelzugentlastung

### Technische Daten

• Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
• Leistung	750 W
• Schwertlänge	200 mm
• Schnittlänge	180 mm
• Schnittgeschwindigkeit	11 m/s
• Öltankinhalt	60 mL
• Länge Teleskopstange	185 - 280 cm



### Logistische Daten

• Produktgewicht	4.2 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	5.2 kg
• Maße Einzelverpackung	1760 x 179 x 123 mm
• Stück pro Exportkarton	4 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	20.8 kg
• Maße Exportkarton	1760 x 370 x 260 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	672   1376   1576

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen  
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten  
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

