

## Premium-Alu-Line im Duo Gehäuse mit 2 Schaltern

### Technische Highlights

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- Extra robuste Stabilität
- Schutzkontaktsteckdose in 45°-Anordnung auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Aufhänge-Vorrichtung
- Kinderschutz

### Technische Daten

- 230V~
- 16A
- 3500W
- 3m H05VV-F 3G1,5

Art.-Nr.	Steckdosen	Länge
1391000908	2 x 4	35,5cm
1391000912	2 x 6	44,5cm
1391000916	2 x 8	51,5cm



### Lieferumfang/ ArtNr./ EAN Nr.

- Typenbezeichnung PAT 24 DE, PAT 26 DE, PAT 28 DE
- Art.Nr.: 1391000908, 1391000912, 1391000916
- EAN: 4007123650422, 4007123650439, 4007123650446
- VPE: 1
- Lieferbar ab sofort
- mit Banderole