

10 Jahres-Rauchwarnmelder mit Q-Label RM L 3100



Technische Highlights

- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel
- VdS geprüft nach DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB)
- Optische Anzeige der Funktion, mit großem, komfortablen Testknopf zur Funktionsprüfung
- Signalton bei niedrigem Batteriestand
- Stummschaltfunktion (für 10 Minuten)
- Staubfreie Kammer



Technische Daten

Typenbezeichnung	RM L 3100
Artikel-Nummer	1290050
EAN	4007123631636
VDS Anerkennung	DIN EN 14604/VDS + Q-Label/G216044
Anwendungsbereich	Nach DIN 14676
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Montagematerial
Akustischer Alarm	85dB (3m Entfernung)
Ansprehschwelle	0,1134 - 0,1592 dB/m
Spannungsversorgung	fest eingebaute 3V DC Lithiumbatterie (1 Stück)
Spannung/elektrische Ladung	3V/1400mAH
Batterielebensdauer	10 Jahre
Rauchdetektion	Photo Elektrisch
Umgebungstemperatur	0°C bis 39°C
Lagertemperatur	-10°C bis -65°C
Gehäuse / Farbe	Kunststoff / weiß
Schutzart	IP 20
Verpackung	farbiger Verkaufskarton
Maße (LxBxH)	10,0 x 10,0 x 3,1 cm
Gewicht	106 g
Verpackungseinheit	1
Herstellergarantie	10 Jahre
Lieferbar:	ab November 2016