



Artikelnummer 1168720010
EAN 4007123647736

BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Permanent-Steckdosen	4
Kabellänge	5 m	Steckdosen gesamt	4
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.29 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.28 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	30,5 cm x 30,5 cm x 9 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	30,5 cm x 30,5 cm x 9 cm		

LIEFERUMFANG

Schutzadapterkabel FI IP 54 mit Powerblock