



Artikelnummer 1168730010
EAN 4007123647743

BESCHREIBUNG

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren | Permanent-Steckdosen | 4 |
| Kabellänge | 10 m | Steckdosen gesamt | 4 |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 3G1,5 | Max. Strombelastbarkeit | 16 A |
| Kabelfarbe | schwarz | | |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 2.02 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 2.02 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 31 cm x 31 cm x 9 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 31 cm x 31 cm x 9 cm | | |

LIEFERUMFANG

Schutzadapterkabel FI IP 54 mit Powerblock