



BURGCAM-SMART-3020

WLAN Kamera für den Innenbereich, 3 MP
mit Audio-Funktion, 5VDC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGCAM Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Die Kameras können auch ohne PC z.B. via App eingerichtet werden. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Das formschöne Design, der integrierte IR-Scheinwerfer und die duplex Audiofunktion runden das Paket ab.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Kamera mit Schwenkfuß
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2304(H)x1296(V))
Videocodec	H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,3 mm / F2.0
Blickwinkel horizontal	120°
Blickwinkel (vertikal)	69°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,9Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC, manuell
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
IVS Tripwire	Nein
IVS Eindringen	Nein
Szenenwechsel	Nein
IVS Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung	Ja
Audiounterstützung	Ja, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF, NAS
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSH
Max Benutzer Anzahl	10
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Unterstützte Browser	MS Internet Explorer Version 11
P2P Unterstützung	Ja
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Smartphone App	BurgCam App
Speicher	SD-Karte, NAS (SMB, NFS), PC-Lokal
Reichweite (freie Sicht)	50 m
Schutzart	Nein

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Magnethalter und Stehend
Kamerabefestigung	Magnetisch
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge IR-LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	max. 10
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	< 4,7 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +45
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	55,7 x 64,4 x 107
Gewicht	0,135 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet)

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzkabel enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

BURGCAM-REC-351 Netzwerkrekorder für 2,5"HDD