

Delock Kabel HDMI-A Stecker > HDMI-A Buchse zum Einbau 4K 30 Hz 0,5 m

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer HDMI Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine HDMI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.



ca. 0,5 m

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Stecker >
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse zum Einbau
- High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung: ca. 15 x 6 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videostreamen mit je 60 Bildern pro Sekunde
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt

- HDMI Einbaukabel
- 2 Schrauben

Artikel-Nr. 85463

EAN: 4043619854639

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen



Allgemein	
Spezifikation:	High Speed HDMI mit Ethernet
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	10,2 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Kabeldurchmesser:	7,3 mm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Schraubenabstand:	30 mm
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Länge:	50 cm
Farbe:	schwarz