



devolo Home Control Rollladensteuerung – Unterputz

Technische Angaben devolo Home Control Rollladensteuerung – Unterputz

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m außer Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
Verwendung	im Haus
Maße	41,8 x 36,8 x 15,4mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	-10° – 40°C
Umgebungsbedingungen	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Taster	-
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung	Relais (10A oder 2300 W)
Strom- und Leistungsaufnahme	Typisch: 0,4 W ± 3W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 50W) ± 3% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 50W bis 2300W)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

devolo



devolo Home Control

Rollladensteuerung – Unterputz

Vertriebskontakt:

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0)241-182 79 0 . Fax: +49 (0)241-182 79 99 . www.devolo.de . info@devolo.de



devolo Home Control Rollladensteuerung – Unterputz

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung

Rollladensteuerung Unterputz

Artikelnummer:	9698 (DE,AT)
EAN:	4250059696983
Größe:	35 x 190 x 120 mm
Gewicht:	28g

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE:	110g
Papier (Grüner Punkt):	100g
Plastik (Grüner Punkt):	8g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g