

ZONE 2/22



IS730.2

Das IS730.2 ist das neue ATEX-Smartphone für Zone 2/22. Das Industrie-Smartphone vereint aktuellste Technik (Android™ 6.0, LTE, induktives Laden) mit absoluter Robustheit und modernem Design.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<p>ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22 © II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 © II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54</p>	<p>IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ex ic IIIB T135°C Dc IP54</p>	<p>Android 6.0</p>	<p>2G: GSM 850/900/1800/ 1900 MHz 3G: WCDMA 850/900/ 1900/2100 MHz 4G: LTE-FDD Band 1/3/7/20/28, LTE-TDD Band 39/40/41</p>	<p>WLAN IEEE 802.11 b/g/n</p>
<p>Bluetooth® 4.0</p>	<p>MT6735 (Quad Core 1.3 GHz), 2 GB RAM, 16 GB interner Speicher, davon 10 GB verfügbar</p>	<p>Maße: 156 x 82 x 14 mm, Gewicht: 245 g</p>	<p>microSD Speicher erweiterbar auf 32 GB</p>	<p>Dual Micro SIM</p>
<p>2 Kameras: 13 MP (Rückseite) und 5 MP (Front)</p>	<p>Near Field Communication</p>	<p>Induktives Laden: Qi Standard</p>	<p>USB OTG</p>	

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

<p>Wasserdicht: 30 Min. bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln</p>	<p>Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C</p>	<p>Aufprallschutz, besonders geschützt gegen Vibrationen, Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen</p>	<p>5" (12,70 cm) HD Bright View Gorilla Glass 3 kapazitives Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln</p>	<p>Mit Handschuhen bedienbar</p>
<p>Verstärkter Lautsprecher</p>	<p>Akku mit 3.020 mAh, 450 Std. Stand-by Gesprächszeit 2G/3G: 480 Min./420 Min.</p>	<p>GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou (Lokalisierung und Navigation über Applikation eines Drittanbieters)</p>	<p>G-Sensor, Gyroskop, L-Sensor, Luftdruck- Sensor, Magnet-Sensor, Näherungs-Sensor</p>	<p>Push-to-Talk (Applikation eines Drittanbieters nötig)</p>

LIEFERUMFANG

Smartphone mit integriertem Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise