

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

USB-Steckdosenkombination 2-fach Serie 9016

waagrecht,
Steckdose Schuko und USB-Lader,
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz,
fertig konfektioniert mit Isolierdose, Zuleitung
schwarz bzw. weiß, 3 x 1,5 mm², Länge 2 m mit
Winkelstecker Schuko/Belgien-Frankreich,

Maße: LBH 113 x 60 x 49 mm,
Einbautiefe: 41 mm

USB-Lader:
output: 2 x USB 5 V DC (**gesamt 2,1 A**)

Ideal zum vertikalen Einbau in Fronten von z. B.

- **Nachttische**
- **Schreibtische**
- **Möbel**
- **Küchen**

Schutzart IP20, nur für trockene Räume.
Der Einbauort ist entsprechend der Installations-
vorschriften zu wählen.
Nicht für die Unterputz-Wandinstallation.

Artikel-Abbildung



Plug & Play



CE



<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Rahmen</i>	<i>Einsätze</i>
9016-104...	schwarz	schwarz
9016-108...	weiß	weiß

Technische Änderungen vorbehalten!