



Dual USB-C Auto-Ladeadapter, Eingang 12V-24V, 35W
Ausgang: USB-A 5V/1A, USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1.5A, schwarz

Laden Sie Ihre USB Type-C™ sowie weitere Mobilgeräte schnell und effizient in Ihrem Fahrzeug auf

Der Dual Auto-Ladeadapter, USB Type-C™ von ednet garantiert schnellstmögliches Aufladen Ihrer Mobilgeräte. Der USB-C Port mit Power Delivery (PD) 2.0 liefert bis zu 3A Ausgangsspannung und macht Ihre USB Type-C™ Notebooks/Ultrabooks, Tablets, Smartphones sowie portablen Spielekonsolen schnell wieder einsatzbereit. Über den USB-A Port (5V/1A) laden Sie jegliche Art von Mobilgeräten. Die maximale Ausgangsleistung des Ladeadapters liegt bei 35W (total). Durch Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überstrom sowie Überhitzung wird die Sicherheit Ihrer Mobilgeräte sowie des Adapters selbst gewährleistet.



- 1 1x USB-C Ladeport zum Laden von Notebooks/Ultrabooks, Tablets, Smartphones, portablen Spielekonsolen, etc.
- 1 1x USB-A Ladeport zum Laden von jeglichen Mobilgeräten wie z.B. Smartphones, Tablets, Lautsprechern, Kameras, Power Banks etc.
- 1 Ausgangsleistung: 35W (max.)
- 1 Ausgangsspannung USB-C: 5V/3A, 9/3A, 12V/2A, 20V/1,5A
- 1 Ausgangsspannung USB-A: 5V/1A
- 1 Eingangsspannung: 12-24V
- 1 Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überstrom sowie Überhitzung
- 1 Power Delivery (PD) 2.0
- 1 LED-Aktivitätsanzeige
- 1 Abmessungen: L: 6,8 x B 3,0 x H 3,0 cm
- 1 Farbe: schwarz

Lieferumfang

- 1 Dual Kfz-Ladeadapter, USB Type-C™
- 1 QIG (Kurzanleitung zur Installation)



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	9,30	44,50	38,00	41,00	69331,00
Innen-VPE	1	0,12	8,50	14,00	3,50	416,50
Einzel-VPE	1	0,12	8,50	14,00	3,50	416,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	6,90	3,00	3,00	62,10

→ **Verpackungstyp:**

