

1.0 基本特性

型号	ICR18350-1100	
外壳材质	镀镍钢	
标称容量 (0.5C ₅ A)	1100mAh	
额定电压	3.7V	
最大充电电压	4.2 V	
放电截至电压	2.75V	
最大充电电流	1A	
最大放电电流	20A	
电池直径 (包 PVC 套)	≤18.30 mm	
电池高度 (包 PVC 套)	≤35.0mm	
电池重量 (Approx.)	27g	
内阻 (Max, at 1000Hz.)	≤40 mΩ (充电态)	
充电方法 (CC/CV)	标准	0.5 C ₅ A × 7.5hrs
	快速	1 C ₅ A × 2.5hrs.
操作温度	充电	0°C ~ 45°C 32°F ~ 113°F
	放电	-20°C ~ 60°C -4°F ~ 140°F
	贮存	-20°C ~ 45°C -4°F ~ 113°F

2.0 外形图

