



**AC/DC-Adapter**

Model: **AK-ND-58**



Produktcode	AK-ND-58
Produktart	AC/DC-Adapter
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Energieverbrauch	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	19.5 V
Ausgangsstromstärke	3.33 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsstecker	4.5 x 3.0 mm + pin
Maximale Leistung	65 W
Netzanschluss	IEC C6
Mechanischer Schalter	Kein
Erdung	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
UVP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Kein
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Farbe der Beleuchtung	Grüne LED
Display	Kein
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktgröße (L x B x H)	114 x 49 x 30 mm
Verpackungsgröße (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	200 g
Bruttogewicht	249 g
CE-Konformität	Ja

FCC-Konformität	Ja
RoHS-Konformität	Ja
REACH-Konformität	Ja
EAN-Code	5901720134479



## Bezeichnung

AK-ND-58 ist ein **dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks**, die mit Strom mit Parametern **19.5V/3.33A**, mit Kraft **65W** und mit Stecker **4.5\*3.0 mm + pin** versorgt sind.

Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert.

Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt.