

# OPTIMAL FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ

## 40V AKKU-KETTENSÄGE



Preis inkl. MwSt.

### NEU CSH40



40 V  
(4,0 Ah Akku empfohlen)



Treibglieddicke: 1,3 mm,  
Kettenteilung: 3/8" LP



0,18 l



Marke: OREGON  
automatische Schmierung



Marke: OREGON  
Länge: 35,5 cm



Krallenanschlag: Kunststoff  
Geschwindigkeit: 6,5 m/sec



3,6 kg (ohne Akku)

EAN

4 008423 883060  
41A00-00600

Alle Angaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden, dennoch erfolgen diese ohne Gewähr. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderung aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten.



HANDFESTES, SICHERES  
ARBEITEN DURCH SOFT-  
GRIP DESIGN RUNDUM



VARIABLE SPEED-  
STEUERUNG PER  
KNOPFDRUCK