

# LAUBBLÄSER UND LAUBSAUGER-/BLÄSER KOMBI GERÄT FÜR JEDEN EINSATZZWECK

## 40V AKKU-LAUBBLÄSER



Preis inkl. MwSt.

### NEU BLBV40



40 V  
(4,0 Ah Akku empfohlen)



max. Luftvolumen: bis zu  
480 m³/h, max. Luftge-  
schwindigkeit: bis zu 265 km/h



Horizontal-Gebläse, Blasen  
und Saugen, mit var.  
Geschwindigkeitsregelung



Zerkleinerungsverhältnis des  
Häckslers bis 10:1



45 l,  
Textilfangsack



Schultergurt inklusive



3,9 kg (ohne Akku)



EAN

4 008423 883015  
41AB0-Q0600

Alle Angaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden, dennoch erfolgen diese ohne Gewähr. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderung aufgrund von Druckfehlern oder Irrtümern vorbehalten.



DER BLBV 40 BLÄST,  
SAUGT UND HÄCKSELT IN  
EINEM VERKLEINERUNGS-  
VERHÄLTNISS VON 10:1.



DIE VERTIKALE GEBLÄSE  
KONSTRUKTION DES  
BLBV40 ERMÖGLICHT EINE  
BESONDERS EFFEKTIVE  
ENERGIE AUSNUTZUNG  
UND EIN HOHES KRAFT-  
NUTZEN-VERHÄLTNISS