

## 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

---



- 
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
  - Schnelle Reaktionszeit (5 ms)
  - LED-Hintergrundbeleuchtung: top Farbdarstellung und Kontrast
  - Grafisches On-Screen Display (OSD)
  - Anschlüsse: HDMI, DVI, VGA, Audioein- und -ausgang
  - Integrierte Lautsprecher
  - Geringer Stromverbrauch (LED-Technik)
  - Zur Wand- und Deckenmontage (mit VESA-Halterung)
- 

Der 24" LED Monitor zeigt Full HD 1080p Bilder im 16:9 Format an. Damit ist er zur Darstellung von Megapixel-Überwachungsbildern bestens geeignet.

### Detailreiche Überwachungsbilder in Full-HD

Dank der schnellen Reaktionszeit von nur 5 ms werden Überwachungsbilder in Full HD in Sekundenschnelle übertragen. Schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm werden klar und fließend dargestellt – ganz ohne Verzerrungen, Flackern oder Geisterbilder. Sie sehen detailgetreue und lebendige Bilder in Full HD-Qualität.

### Vielseitige Anschlüsse

Die Anschlüsse gewähren hohe Flexibilität beim Anschluss des Monitors an einen Rekorder oder PC. Dank des HDMI-Anschlusses ist der Monitor optimal zur Darstellung von Full HD Bildern geeignet. Ein weiterer VGA- sowie DVI-Anschluss bieten zusätzliche Möglichkeiten - damit ist der Monitor eine passende Komponente für vielfältige Überwachungssysteme.

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

## 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

---

Ein integrierter Lautsprecher und ein Audioein- und -ausgang gehören ebenso zur Ausstattung.

Energieeffizienz

Das effiziente LED-Display sorgt dabei für einen geringen Stromverbrauch.

Einfache Montage

Zur Befestigung an Wand oder Decke können VESA Standard-Halterungen verwendet werden. Damit geht die Montage schnell von der Hand.

## 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Abmessungen	580 x 407 x 75 mm
Anschlüsse	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal	160° x 160° °
Bildformat	16:9
Bildschirmdiagonale	23,6 "
Breite	580 mm
Bruttogewicht	5,2 kg
Displayoberfläche	matt
Eingang	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Farbstufen	16,7
Frequenzbereich	30 – 80KHz (H) / 50 – 75Hz (V) GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Höhe	425 mm
Kammfilter	3D
Kontrastverhältnis	1000:1
Lautsprecher	2 x 1,5 W
Leistungsaufnahme	25 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	24" Full HD LED Monitor
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil

Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	HDMI-Kabel
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	VGA-Kabel
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	PC-Audio-Kabel
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Wichtige Sicherheitshinweise
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Fernbedienung
Lieferumfang 07 Menge	1
Länge	75 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Monitortyp	LED
Nettogewicht	4 kg
Pixelabstand	0.2715 x 0.2715 (H) x (V) mm

## 24" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10060

---

Reaktionszeit	5 ms
Signalerkennung	Automatisch
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	3.000 mA