



Produktbeschreibung: Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit angeformter Muffe
 die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: dunkelgrau RAL 7012, hellgrau RAL 7035

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 750 N / 5 cm

Mechanische Schutzgrad nach ČSN EN 50102: Ik07

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33411

Zertifizierung: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz: ± 10 mm



Empfehlung des Herstellers: die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0 °C empfohlen

Zubehör: Bögen: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
 Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
 Clippschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

Chemikalienbeständigkeit : JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%
 Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl,
 Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	Konfiguration	dn (mm)	di (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg/m)	Verpackung (m)	Menge auf Palette (m)	Farbe
4016E	KA	16	13,0	3	0,09	30	3 000	hellgrau RAL 7035
	LA	16	13,0	3	0,09	30	3 000	dunkelgrau RAL 7012
4020	KA	20	16,9	3	0,12	30	1 890	hellgrau RAL 7035
	KC	20	16,9	2	0,12	20	1 260	hellgrau RAL 7035
	LA	20	16,9	3	0,12	30	1 890	dunkelgrau RAL 7012
4025	KA	25	21,4	3	0,17	30	1 260	hellgrau RAL 7035
	KC	25	21,4	2	0,17	20	840	hellgrau RAL 7035
	LA	25	21,4	3	0,17	30	1 260	dunkelgrau RAL 7012
4032	KA	32	28,0	3	0,23	30	750	hellgrau RAL 7035
	KC	32	28,0	2	0,23	20	500	hellgrau RAL 7035
	LA	32	28,0	3	0,23	30	750	dunkelgrau RAL 7012
4040	KA	40	35,8	3	0,31	30	480	hellgrau RAL 7035
	LA	40	35,8	3	0,31	30	480	dunkelgrau RAL 7012
4050	KA	50	45,0	3	0,37	30	270	hellgrau RAL 7035
	LA	50	45,0	3	0,37	30	180	dunkelgrau RAL 7012
4063	KA	63	57,4	3	0,65	15	240	hellgrau RAL 7035
	LA	63	57,4	3	0,65	15	240	dunkelgrau RAL 7012