



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 480 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,18 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: Ik06
 Zertifizierung: ČSN EN 50085
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl		10	7	5	5	4	4	3	2	2	2	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Konfiguration	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LHD 30X25	HC	2 m	weiß RAL 9003	50 m	Folie	
	HD	2 m	weiß RAL 9003	48 m	Karton	
	P2	2 m	weiß RAL 9003	48 m	Karton	Selbstklebeband
8931	HB		weiß RAL 9003	10 / 1130 Stk	Folie / Karton	Endstück
8932	HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1100 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8933	HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 450 Stk	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8934	HB		weiß RAL 9003	10 / 300 Stk	Folie / Karton	Abzweigstück
8935	HB		weiß RAL 9003	10 / 500 Stk	Folie / Karton	Inneneck
8936	HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 600 Stk	Folie / Folie / Karton	Außeneck