



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 konzipiert zum Verlegen mehrerer Kabel oder von Kabeln mit größerem Durchmesser
 Einbau eines Trennstegs möglich
 Abstandhalter REKE 60 sind im Lieferumfang enthalten (2 Stück) - immer 1 Stück pro 1 m verwenden
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,7 kg/m
 Zertifizierung: ČSN EN 50085
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
max. Kabelanzahl		55	40	31	27	24	21	19	16	13	11	10	8	7

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Trennsteg PEKE 60; PKS 70/60

Artikelnummer	Konfiguration	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
EKE 60X60	HD	2 m	weiß RAL 9003	18 m	Karton	
8541	HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 168 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8542	HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 168 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8543	HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 120 Stk	Folie / Folie / Karton	Flachwinkel
8544	HB		weiß RAL 9003	2 / 92 Stk	Folie / Karton	Abzweigstück
8545	HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 100 Stk	Folie / Folie / Karton	Inneneck
8546	HB		weiß RAL 9003	2 / 10 / 100 Stk	Folie / Folie / Karton	Außeneck
REKE 60	HB		weiß RAL 9003	9 / 1260 Stk	Folie / Karton	Abstandhalter