



Produktbeschreibung: wird verwendet, um das Innere der Kanäle zu unterteilen um somit eine bessere Handhabung der eingeführten Kabel sowie bessere Übersicht zu ermöglichen

durch die dünne Metallfolie erreicht er ähnliche Eigenschaften wie ein Metalltrennsteg, ist jedoch wesentlich leichter
 einzelne Trennstege sind durch das Verbindungseil PLSK zu verbinden

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich

Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Länge: 2 m

Längentoleranz: ±10 mm

Verpackung: 20 m

Konfiguration: XX

Gewicht: 0,12 kg/m

Zertifizierung: ČSN EN 50085

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Kompatibilität mit :

- EKE 60X60
- EKE 100X60
- EKE 140X60
- EKE 180X60
- PK 110X70 D
- PK 140X70 D
- PK 170X70 D
- PK 90X55 D
- PK 120X55 D
- PK 160X65 D
- PK 210X70 D
- PK 110X65 D