



Produktbeschreibung:: vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen
 entworfen zum Verlegen von Strom- und Kommunikationsschaltkreisen sowie Sicherheitsleitungen u.v.m.
 Montage von Trennsteg oder Abschirmung möglich
 geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 1 J
 Klassifizierung: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 5500 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 1200 g/m
 Zertifizierung: ČSN EN 50085
 Lagerung: ČSN 64 0090



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| nutzbarer Kanalquerschnitt (60%): | Kabeldurchmesser (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | max. Kabelanzahl | 116 | 85 | 65 | 58 | 51 | 46 | 42 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 |

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Zubehör: Gerätedose KP 80 PK, KP PK
 Trennsteg PEKE 60; PKS 70/60; PEP 60; PEP 60/K
 Abschirmkanäle SK 40X20, SK 40x33 (nur mit KP PK)

| Artikelnummer | Konfiguration | Länge | Farbe | Verpackung | Beschreibung Verpackung | Bemerkung |
|--------------------|---------------|-------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| PK 110X65 D | HD | 2 m | weiß RAL 9003 | 6 m | im Karton | |
| 8211 | HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 340 Stk | in Folie/ im Karton | Endstück |
| 8212 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 160 Stk | Folie / Folie / Karton | Verbindungsstück |
| 8213 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 100 Stk | Folie / Folie / Karton | Flachwinkel |
| 8214 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 60 Stk | Folie / Folie / Karton | Abzweigstück |
| 8215 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 84 Stk | Folie / Folie / Karton | Inneneck |
| 8216 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 78 Stk | Folie / Folie / Karton | Außeneck |
| 8217 | HB | | weiß RAL 9003 | 2 / 10 / 150 Stk | Folie / Folie / Karton | Durchführungsstück |