



NEUHEIT

ADV-112

VISTA DOOR SYSTEM

AUDIO TÜRSPRECHANLAGE

PROMO-SET

AUSSENSTATION

- **Edelstahl-Außenstation:** Aufputzmontage - Nur 19 mm flach
- **LICHTSENSOR-GESTEUERT:** Adressfeld und Klingeltaster schalten bei Dunkelheit automatisch EIN und bei Helligkeit AUS
- Gleichmäßige LED-Beleuchtung von Adressfeld und Klingeltaster
- Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Stecker-Netzteil enthalten
- Farbige Steck-Terminals: Für einfache und zeitsparende Verkabelung

2x INNENSTATION

- Hörerlose Freisprechanlage
- 9 Klingelmelodien auswählbar
- Lautstärke stufenlos einstellbar (Sprache und Klingelton)
- Ruhe-Taster schaltet Klingelton ab - mit optischer Anzeige (z.B. bei Mittagsruhe)
- Türöffnerfunktion
- Für Aufputzmontage - Aufbauhöhe nur 21 mm
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung der Türen



ERWEITERBAR

Das Set ist erweiterbar auf:

- bis zu 4 Außenstationen und
- bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

ZUSATZ-STATION

Das Set ist auch mit schwarzer Innenstation erhältlich



TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:

- Kurzer Doppel-Piepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet grün



INKL. **ST-1000** STECKER-NETZTEIL



➤ ADV-112 WW

1 - FAMILIENHAUS - SET

MODELL	ADV-112 WW (ADV-110.1 EG Außenstation + 2x ADV-100 WW Innenstation + ST-1000)	Art.-Nr: 41139
LIEFERUMFANG	1x Edelstahl-Außenstation, 2x Innenstation, 1x Stecker-Netzteil ST-1000	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 124 x 200 x 19 mm (B x H x T) (B x H x T) • Innenstation: 88 x 200 x 21 mm	
STROMVERSORGUNG	Netzteil: DC 15V/1000 mA; 15VA (beigefügt)	
ZUSATZ-INFO	Min. 3 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109171668	



➤ ADV-112 SS

1 - FAMILIENHAUS - SET

MODELL	ADV-112 SS	Art.-Nr: 41140	EAN: 4250109171675
--------	------------	----------------	--------------------