

**LEDmaxx**

**Datenblatt:** Linienlampen Fassung

Daten zum Artikel:

Marke	LEDmaxx
Artikelnummer	105798
EAN-Code	4260452135910



Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H in mm)	70 x 40 x 45
Leistungsaufnahme	Max. 60W
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Socket	S14d
An/Aus Schalter	Nein
Montageart	Aufbau
Schutzklasse	IP20
Eingangsspannung	Max. 250V AC 1A
Frequenz	50/60 Hz
Zertifizierung	CE / RoHS

Verpackungsangaben:

Artikelnummer	105798
EAN-Code	4260452135910
Nettogewicht (kg)	
Verpackungsart	Retail / farbige Box
Verpackungsgewicht (kg)	
Verpackungseinheit	1
Abmessungen Verpackungseinheit (cm)	7,5 x 4,5 x 5,0
Abmessungen Masterverpackung (cm)	
Menge Masterverpackung (Stk.)	
Gewicht Masterverpackung (kg)	
CBM Masterverpackung (m <sup>3</sup> )	

**Ansprechpartner:**



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail info@emz-stickler.de