

Produktdatenblatt

LED RGB Wallwasher Berlin Fassadenbeleuchtung 56W IP66 DMX Steuerung 60°

Anwendungsgebiete

Fassadenbeleuchtung

Eigenschaften & Vorteile

Steuerung 60°



Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	56
LEDs Anzahl	18
Eingangsspannung in V	170 - 265
Netzfrequenz in Hz	50/ 60
Nennlebensdauer in h	25.000
Anzahl Schaltzyklen	25.000
Schutzart	IP66 IP67

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	1750
Lumen pro Watt	~32
Intensität (cd)	530
Leistungsfaktor	0.6

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	60
Schnittstelle in DMX	512
DMX Steuerkanäle	7CHs

Sonstige Produktdaten

Gehäusefarbe	Schwarz
Material Korpus	Aluminium
Umgebungstemperatur	-35 bis ~+45
Produktmaße in mm	1000 x 80 x 65
Energieeffizienzklasse	A+
Bestellnummer	105998
EAN Code	4260452135965
Zolltarifnummer	9405 4099

Verpackungsart	Retail/farbige Box
Nettogewicht in g	3400
Verpackungsgewicht in g	3900
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	1007 x 127 x 105
Menge Masterbox	6
Abmessungen Masterbox in mm	1010 x 350 x 300
Gewicht Masterbox in kg	23,4
CBM Masterbox	0,116

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de