

Produktdatenblatt

Fassung für LED Linienlampe S14d ein Sockel, bronze

Anwendungsgebiete

Dekorative Selbstbau Leuchten

Hotel / Gastronomie

Wohnraumleuchten



Eigenschaften & Vorteile

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de

Technische Daten

Elektrisch		Photometrisch		Lichttechnisch	
Max. Leistungsaufnahme in W	60	Nennlichtstrom in lm		Abstrahlwinkel in °	
Max. Eingangsspannung in V	250	Farbtemperatur in Kelvin		Aufwärmzeit (95%) in s	
Frequenz	50/60	Bezeichnung Lichtfarbe		Startzeit in s	
Schutzklasse	IP20	Lumen pro Watt		Dimmbar	
		Farbwiedergabeindex Ra			

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Fassung Kunststoff Gehäuse Aluminium
Sockel	1
Gehäusefarbe	Bronze
An / Aus Schalter	Nein
Montageart	Aufbau
Bestellnummer	106402
EAN Code	4251351800405
Zolltarifnummer	8536 6100

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	200
Verpackungsgewicht in g	250
Verpackungseinheit	1
Abmessungen Verpackungseinheit in mm	75 x 45 x 50
Menge Masterbox	50
Abmessungen Masterbox in mm	245 x 180 x 315
Gewicht Masterbox in kg	3,3
CBM Masterbox	0,014

Stand: 06. März 2017

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de