

UNOversal 6-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>, 5m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
233002019	0	132	

## Technische Daten

Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Anzahl der Euro-Steckdosen	0
Anzahl der CEE-Steckdosen	0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Ein-/Ausshalter	Ja
FI-Schalter	Nein
Netzentstörfilter	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Nennstrom	16
Mit Deckel	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge der Zuleitung	5 m
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Topfabstand	52 mm
Anschlussleitung	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Spannung nach EN 60309-2	250 V

