

DUOveral 6=12, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit

| Artikelnummer | VP | PG | EAN |
|---------------|----|-----|-----|
| 234105009 | 0 | 132 | |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 12 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| FI-Schalter | Nein |
| Netzstörfilter | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |
| Nennstrom | 16 |
| Mit Deckel | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | anthrazit |
| Transparent | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge der Zuleitung | 1,4 m |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Ja |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 35° |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Topfabstand | 52 mm |
| Anschlussleitung | H05VV-F 3G1,5 mm ² |
| Spannung nach EN 60309-2 | 250 V |

