

DUOversal 6=12, mit Geräteschutz-ÜberspannungsfILTER, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
234502008	0	132	

## Technische Daten

Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Anzahl der Euro-Steckdosen	12
Ein-/Ausschalter	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Nennstrom	16
Mit Deckel	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge der Zuleitung	1,4 m
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	35°
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Topfabstand	52 mm
Anschlussleitung	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Spannung nach EN 60309-2	250 V

