

Nilfisk Consumer

Nilfisk C PG 135.1-8 X-tra

Art. Nr. 128471165

EAN: 5703887131489

Vielseitiger Hochdruckreiniger ausgestattet mit der PowerGrip-Leistungsregulierung und Schlauchtrommel für Benutzerfreundlichkeit

Kompakter und leichtgewichtiger Hochdruckreiniger, der dank seiner Räder einfach zu transportieren und aufzubewahren ist.

- Max. Druck 135 bar
- Leistungsregulierung durch PowerGrip (Anpassung von Wassermenge und Druck an die jeweilige Reinigungsaufgabe per Funk)
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlauch und Kabel
- Click&Clean Düsenkonzept für schnellen und einfachen Düsenwechsel

Hochdruckreiniger für alle Reinigungsaufgaben rund um Haus & Garten. Er verfügt über hohe Mobilität und Flexibilität. Perfekt für Jeden, der einen ergonomischen Hochdruckreiniger mit guter Leistung benötigt und die Vielseitigkeit der Leistungsregulierung durch PowerGrip schätzt.



Technische Daten		
Druck	(bar)	135
Wasserleistung	Qmin/Qmax (l/h)	310/440
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	6,1
Spannung	(V)	230
Elektrische Anschlusswerte	(kW)	1,8
Gewicht	(kg)	6,7
Abmessungen	L x B x H (mm)	280 x 250 x 850
Schlauchlänge	(m)	8
Netzkabel	(m)	5

Lieferumfang	
C&C Tornado PR Düse	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
PowerGrip Hochdruckpistole und Strahlrohr	Inkl.

Produktvorteile	
Aluminiumpumpe	Stabiles und zuverlässiges Material. Kein Plastik!
CLICK & CLEAN Düsenkonzept	Schneller und einfacher Wechsel der Düsen und anderem Zubehör
CLICK & CLEAN Powerspeed-Düse	Leistungsstarke Düse gegen starken Schmutz
PowerGrip Technologie	Einfache Druckregulierung über die Leistungsregulierung am Griff. Über Funk wird elektronisch die Drehzahl der Pumpe gesteuert.
Fahrbar	Bequem zu bewegen, hohe Mobilität
Transportwagen	Komfort
Kabelhaken	Zum einfachen Verstauen des Kabels
Automatik Start/Stop	Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der PowerGrip Leistungsregulierung am Griff