

## Nass-/Trockensauger Haus & Garten

### Nilfisk Buddy II 18 T

Art. Nr.: 18451134

EAN-Code: 5715492141432

Der kompakte Nass-Trockensauger – Ideal für den privaten Einsatz.  
Die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräume,  
Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.



Technische Daten		
Leistung max.	W	1200
Behältervolumen	l	18
Luftmenge	l/min.	3600
Unterdruck max.	kPa/mbar	20/200
Gewicht	Kg	5,5
Abmessungen L x B x H	(mm)	360 x 330 x 530
Kabellänge	(m)	6
Schlauchlänge	(m)	4
Anschlussleistung Gerätesteckdose	W	1100

Lieferumfang	
Saugschlauch	•
Saugrohre	•
Düsenkit Nass-/Trocken	81943049
Fugendüse	•
Klickdüse Nass	•
Klickdüse Trocken	•
Nass-/Trocken-Filterelement	81943047
Papierfiltertüte 4 Stück (1 stck im Lieferumfang)	81943048
Werkzeugadapter	•



Produktvorteile	
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine
Integrierter Schwimmer	Schützt die Maschine, der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Ausblasfunktion	Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich)
Ablage für Zubehör und Werkzeug	Das nötige Zubehör und Werkzeug ist immer dabei und lässt sich direkt an der Maschine verstauen und unterbringen.
Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung	Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem „Klick“ vom Trocken zum Nasseinsatz.
Parkfunktion	Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät
Schlauchhalterung	Praktische und sichere Aufbewahrung des Saugschlauchs
Gerätesteckdose	Ausgelegt für den Einsatz mit Elektrogeräten wie Bsp. Handsägen