



USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter



Bedienungsanleitung - DN-3024 Rev. 2-0

Beschreibung

Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Anschluss

- Schließen Sie den Adapter direkt an Ihrem Computer an
- Verbinden Sie Ihr Cat 6 Netzkabel mit einem LAN oder Router
- Keine externen Softwaretreiber erforderlich
- Keine externe Spannungsversorgung benötigt

Unterstützte Systeme

MacBook (USB Type-C™) OS X System, Chromebook Pixel;
Windows (10, 8, 8.1, 7)

Produktmerkmale

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. LAN-Adapter | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| 2. Material: | Aluminium |
| 3. Kabellänge: | 20 cm |
| 4. Abmessungen: | 63,8 x 23,5 x 16,7mm |
| 5. Gewicht: | 21g |
| 6. Chipsatz: | AX88179A |
| 7. Betriebstemperatur: | 0 °C - 40 °C (35 °F - 100 °F) |
| 8. Betriebsluftfeuchtigkeit: | 20 % bis 80 % RH |

Lieferumfang

- 1 x USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter
- 1 x Installationsanleitung

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

