

18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Bestell-Nr.	600463850
EAN-Code	4007430243058
Spannung des Akkupacks	18 V
Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg

Lieferumfang

Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät