

Bosch Hochdruckreiniger 2018

Die neue Universal-Reihe **UniversalAquatak 125**



Anwendungsnutzen

- Müheloses und effizientes Reinigen durch hohe Manövrierbarkeit und dem Bosch Auto-Stopp-System
- Maximale Einsatzmöglichkeiten durch das umfangreiche Sortiment an mitgeliefertem Zubehör und der Selbstansaugfunktion
- Stabiler Stand, innovative Lanzenablage während der Arbeitspausen und einfaches Verstauen der Zubehöre direkt am Gerät für einfaches und bequemes Arbeiten und Verstauen



Technische Daten

• Druck	125 bar
• Max. Fördermenge	360 l/h
• Motorleistung	1500 W
• Max. Zulauftemperatur	40 °C
• Schlauch	5 m
• Kabellänge	5 m
• Gewicht netto/ brutto	6,8/9,0 kg

- Lieferumfang: **UniversalAquatak 125**, Bosch Hochdruckpistole, 5m Schlauch, 3-in-1-Düse, Hochdruck-Schaumreinigerdüse/-flasche, transparenter Wasserfilter
- Verpackungsgröße (L/B/H): 450/375/365 mm
- Anzahl auf Palette / VPE: 12/1
- Waren-ID: 84243008
- Bildnummern: 244958, 245009, 244996
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: AQT 35-12
- Erste Lieferung: August 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Einkaufspreis €	UVP € inkl. MwSt.
UniversalAquatak125	06008A7A00	3165140883610		