

Bosch Hochdruckreiniger 2018

Die neue Universal-Reihe **UniversalAquatak 130**



Anwendernutzen

- Müheloses und effizientes Reinigen durch hohe Manövrierbarkeit und dem Bosch Auto-Stopp-System
- Maximale Einsatzmöglichkeiten durch das umfangreiche Sortiment an mitgeliefertem Zubehör und der Selbstansaugfunktion
- Stabiler Stand, innovative Lanzenablage während der Arbeitspausen und einfaches Verstauen der Zubehöre direkt am Gerät für einfaches und bequemes Arbeiten und Verstauen

Technische Daten

• Druck	130 bar
• Max. Fördermenge	380 l/h
• Motorleistung	1700 W
• Max. Zulauftemperatur	40 °C
• Schlauch	6 m
• Kabellänge	5 m
• Gewicht netto/ brutto	7,8/10,5 kg

- Lieferumfang: **UniversalAquatak 130**, Bosch Hochdruckpistole, 6m Schlauch, 3-in-1-Düse, Hochdruck-Schaumreinigerdüse/-flasche, transparenter Wasserfilter
- Verpackungsgröße (L/B/H): 450/375/365 mm
- Anzahl auf Palette / VPE: 12/1
- Waren-ID: 84243008
- Bildnummern: 244959, 245009, 244996
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: AQT 37-13
- Erste Lieferung: August 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Einkaufspreis €	UVP € inkl. MwSt.
UniversalAquatak130	06008A7B00	3165140883702		