

Bosch Hochdruckreiniger 2018

Die neue Universal-Reihe **UniversalAquatak 135**



Anwendernutzen

- Müheloses und effizientes Reinigen durch hohe Manövrierbarkeit und dem Bosch Auto-Stopp-System
- Maximale Einsatzmöglichkeiten durch das umfangreiche Sortiment an mitgeliefertem Zubehör und der Selbstansaugfunktion
- Stabiler Stand, innovative Lanzenablage während der Arbeitspausen und einfaches Verstauen der Zubehöre direkt am Gerät für einfaches und bequemes Arbeiten und Verstauen



Technische Daten

- Druck 135 bar
- Max. Fördermenge 410 l/h
- Motorleistung 1900 W
- Max. Zulauftemperatur 40 °C
- Schlauch 7 m
- Kabellänge 5 m
- Gewicht netto/ brutto 7,9/10,5 kg

- Lieferumfang: **UniversalAquatak 135**, Bosch Hochdruckpistole, 7m Schlauch, 3-in-1-Düse, Hochdruck-Schaumreinigerdüse/-flasche, transparenter Wasserfilter
- Verpackungsgröße (L/B/H): 450/375/365 mm
- Anzahl auf Palette / VPE: 12/1
- Waren-ID: 84243008
- Bildnummern: 244960, 245009, 244996
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: AQT 40-13
- Erste Lieferung: August 2017

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Einkaufspreis €	UVP € inkl. MwSt.
UniversalAquatak135	06008A7C00	3165140883795		