



EAN:	4013288196446	Abmessung:	122x83x37 mm
Teilenr:	05078636001	Gewicht:	164 g
Artikel-Nr:	7772 B	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82079099

- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Einfaches Umschalten durch Drehknopf
- Nussverriegelung durch Druckknopf

Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Weblink
<https://www.wera.de/de/05078636001>

Wera - 7772 B
05078636001 - 4013288196446

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Einsteckwerkzeuge Knarren

Antrieb 9x12 mm



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Kleiner Rückholwinkel




Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

3/8"-Außenvierkant



Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 3/8"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb.

Einfaches Umschalten



Einfaches Umschalten durch Drehknopf.

Sichere Nussverriegelung



Sichere Nussverriegelung über Druckknopf

Chrom-Vanadium



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
05078636001	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0

Weblink
<https://www.wera.de/de/05078636001>

Wera - 7772 B
05078636001 - 4013288196446

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de